



ET SI VOUS NE TROUVEZ PAS LE PRODUIT QUI VOUS EST NÉCESSAIRE ?

Consultez nous! Nous pouvons fabriquer selon vos impératifs des écouvillons spéciaux, dont la longueur peut être plus courte ou plus longue (jusqu'à 2300 mm pour les écouvillons semi-rigides, illimitée pour les écouvillons souples).

ET SI VOUS AVEZ BESOIN D'UN "KIT" INCLUANT PLUSIEURS RÉFÉRENCES ?

Consultez nous! Nous conditionnons tous nos produits (usage unique ou autoclavable) en kits afin de simplifier la gestion de vos commandes, de vos stocks et de l'utilisation des produits. Cette offre vous concerne si tout ou partie de votre besoin est standardisé. Le coût du kit est au maximum la somme des coûts unitaires, mais une optimisation est souvent possible.

ET SI VOUS SOUHAITEZ UN PRODUIT USAGE UNIQUE SIMPLE, EFFICACE ET ENCORE MOINS CÔUTEUX (DIAMÈTRE 2 À 5 MM) ?

Consultez nous! Choisissez dans notre gamme « Écouvillons usage unique type endoscopie ». Ces écouvillons sont fabriqués à partir de tubes et de brosses courtes (15 à 20 mm) utilisés pour les endoscopes souples. Les brosses 3 à 5 mm sont repliées et empoilées en bout afin d'assurer une protection optimale des canaux.



DURÉE D'UTILISATION DES PRODUITS / CÔÛT

Une brosse polyamide perd une partie de ses qualités de nettoyage à chaque utilisation (action mécanique) et à chaque stérilisation (action thermique).

Au fur et à mesure du vieillissement du produit, le nombre de poils diminue, leur rigidité se modifie, et la capacité de brossage diminue. Il est illusoire de penser que, quelle que soit la qualité d'une brosse, elle peut être soumise à 50 ou 100 cycles de nettoyage puis de stérilisation sans avoir perdu la quasi totalité de ses qualités de départ.

Pour cette raison, nous avons choisi de proposer des produits dont le coût permet un renouvellement très fréquent, alors même que la qualité de brossage est encore proche du neuf. Les tests que nous avons réalisés permettent de conseiller un intervalle de changement qui dépend cependant principalement de l'utilisation du produit. Cette fréquence est donc à adapter en fonction de l'utilisation de chacun.

DIAMÈTRE DE BROSSE	RÉFÉRENCES (XX = longueur en cm)	DURÉE D'UTILISATION UTILE MINIMALE en conditions « normales » +/- 10 utilisations par jour (en jours travaillés)
2.0 mm	STRP1 XX020	2* à 3 jours*
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm BROSSE ET TUBE SOUPLES	STRP1 XX030 STRP1 XX040 STRP1 XX050 (32-47-62-77)	3* à 8 jours*
5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0 mm BROSSE RIGIDE	STRP1 XX050 (35-50-65-80) STRP1 XX060 STRP1 XX080 STRP1 XX100 STRP1 XX120 STRP1 XX150 STRP1 XX200 STRP2 XX050 à XX200	10* à 20 jours*

* En cas de nombreuses utilisations journalières, il peut être plus efficace et économique d'utiliser la version usage / jour unique


Un écouvillon doit être jeté :

- Si la densité de poils est nettement inférieure à ce qu'elle était à l'origine
- Si la brosse est déformée à plusieurs reprises (le fait de la redresser à plusieurs reprises crée une fragilité dans la torsade acier inoxydable)
- Si le tube présente une strie transversale, qui risque d'entraîner une rupture en traction pour un effort minime, ou s'il présente une angulation (à différencier d'un tube courbé / arqué qui n'entraîne aucun risque).

A l'issue de la durée d'utilisation « normale » mentionnée dans le tableau ci-dessus, l'écouvillon peut être conservé si :

- La densité de poils est voisine de l'état neuf
- La brosse n'a pas été redressée à plusieurs reprises
- Le tube ne présente pas de strie transversale ni de déformation importante
- Certains écouvillons peuvent alors être utilisés jusqu'à 8 jours pour les diamètres inférieurs ou égaux à 5 mm (brosse souple), et jusqu'à un mois pour les écouvillons de diamètre supérieur ou égale à 5 mm (brosse rigide).

Gamme d'écouvillons **semi-rigides** diamètres et couleurs



ÉCOUVILLONS SEMI-RIGIDES **USAGE / JOUR UNIQUE** / 3 À 5.8 MM DE DIAMÈTRE

Écouvillons **usage / jour unique simple brosse**

EXEMPLE D'ÉCOUVILLON **USAGE UNIQUE** SIMPLE BROSSSE



LONGUEUR 350 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 35050		5 x 50	3,00
STU1 35060		6 x 50	3,00
STU1 35080		8 x 50	4,00
STU1 35100		10 x 50	4,00
STU1 35120		12,5 x 50	4,00
STU1 35150		15 x 50	5,80
STU1 35200		20 x 50	5,80

Conditionnement : boîte de 50

LONGUEUR 450 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 50050		5 x 50	3,00
STU1 50060		6 x 50	3,00
STU1 50080		8 x 50	4,00
STU1 50100		10 x 50	4,00
STU1 50120		12,5 x 50	4,00
STU1 50150		15 x 50	5,80
STU1 50200		20 x 50	5,80

Conditionnement : boîte de 50

LONGUEUR 650 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR Ø X L (MM)	BROSSE (MM)	Ø TUBE
STU1 65050		5 x 50	3,00
STU1 65060		6 x 50	3,00
STU1 65080		8 x 50	4,00
STU1 65100		10 x 50	4,00
STU1 65120		12,5 x 50	4,00
STU1 65150		15 x 50	5,80
STU1 65200		20 x 50	5,80

Conditionnement : boîte de 50

LONGUEUR 800 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 80050		5 x 50	3,00
STU1 80060		6 x 50	3,00
STU1 80080		8 x 50	4,00
STU1 80100		10 x 50	4,00
STU1 80120		12,5 x 50	4,00
STU1 80150		15 x 50	5,80
STU1 80200		20 x 50	5,80

Conditionnement : boîte de 50